



Be Right™



Montage en insertion pour capteur universel 3700, acier inoxydable

Réf. produit: MH118M9NZ
EUR Prix: Nous contacter
Livraison en 2 semaines

Pour capteur de conductivité inductif universel analogique ou numérique. Fixations rétractables pour installation en ligne et montage sur récipient. Té fileté 2,0" ou bride à souder (non fourni).

Caractéristiques

Longueur:	584.2 mm
Matériel:	Acier inoxydable
Plage de pression:	max 5,5 bar à 95 °C
Plage de température:	- 5 à 95 °C
Raccordement au procédé:	2 " connexion aux tubes ou bassins fermés