



Be Right™



## Filtres, Hach 934-AH, 25#mm, 100/paquet

Réf. produit: 2511203  
EUR Prix: Nous contacter  
Livraison en 2 semaines

Les filtres Hach 934-AH sont conçus pour être utilisés dans les méthodes standard 2540#C, 2540#D et 2540#E. Le débit rapide, la porosité fine et la rétention des particules de 1,5#µm ont fait de ce filtre en microfibre de verre borosilicate sans liant le filtre standard reconnu depuis plus de 50#ans. Les filtres Hach 934-AH peuvent résister à des températures supérieures à 500#°C, une caractéristique unique et particulièrement importante pour les laboratoires effectuant des analyses de solides fixes et volatils dans l'eau et les eaux usées.

<italic>934-AH est une marque déposée de Whatman, Inc./GE#Healthcare et utilisée sous licence.</italic>

---

### Caractéristiques

Diamètre:	25 mm
Matériel:	Microfibre de verre
Taille des pores:	1,5 µm
Unités:	100/pk
Volume / taille du carton:	100 par paquet