



**Be Right™**



## **Pump, Vacuum/Pressure, Portable, 220v, 50 Hz**

**Réf. produit:** 2824802

**ARTICLE OBSOLETE**  
Cet article n'est plus disponible.

Fourni un vide jusqu'à 68,6 cm (27") Hg pour applications en laboratoire, bureaux ou stations industrielles pour distillation, filtration et étude de la pollution de l'air avec des filtres à membranes

Vide et alimentation en air silencieuse et sans impulsion. Dimensions compactes (WxDxH) 15x39x20 cm. Complet avec jauges de vide et de pression et régulateurs, filtre à huile, embouts de tuyau, filtre de sortie, interrupteur, cordon et prise.

Capacité ; 0.6 litres/sec (1.3 cfm) à 0 mm Hg. 124 W (1/6 HP). 1725 RPM. Fiche européenne.

---

### **Caractéristiques**

Volume / taille du carton: Chaque 1